

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M16X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130005 M16X1
GTIN	4062406004811
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 15 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	110 mm
Kiaurymės Ø	15 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	9 mm

Sriegio gylis	48 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	16 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius