

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M15X0,35**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130005 M15X0,35 |
| GTIN             | 4062406004712   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Koto $\varnothing D_s$   | 12 mm      |
| Koto kvadratas $\square$ | 9 mm       |
| Kiaurymės $\varnothing$  | 14,65 mm   |
| Tolerancijos klasė       | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė       | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė       | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė       | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė       | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė       | ISO 3 6G   |
| Tolerancijos klasė       | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė       | 7H         |
| Tolerancijos klasė       | 7HX        |
| Tolerancijos klasė       | 7G         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Sriegio žingsnis             | 0,35 mm                                      |
| Sriegio gylis                | 45 mm  |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Bendras ilgis L              | 110 mm                                       |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Sriegio Ø                    | 15 mm  |
| Drožlių griovelių skaičius   | 3  |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M15×0,35                                     |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |