

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M27X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130005 M27X0,35
GTIN	4062406005665
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	26,65 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	16 mm
Sriegio Ø	27 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Sriegio gylis	81 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M27×0,35
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius