

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
MF: M51X0,75**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130001 M51X0,75 |
| GTIN             | 4062406003692   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 50,25 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05   |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H                           |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                          |
| Tolerancijos klasė           | 7G                           |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                          |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                     |
| Koto $\varnothing D_s$       | 40 mm                        |
| Sriegio žingsnis             | 0,75 mm                      |
| Norma                        | DIN 376                      |
| Sriegio $\varnothing$        | 51 mm                        |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4                            |
| Bendras ilgis L              | 250 mm                       |
| Kiaurymės $\varnothing$      | 50,25 mm                     |
| Sriegio gylis                | 153 mm                       |
| Ašmenys                      | HSS E                        |
| Koto kvadratas $\square$     | 32 mm                        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4                            |
| Sriegio tipas                | MF-LH                        |
| Sriegio dydis                | M51×0,75                     |
| Danga                        | be dangos                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9      |
| Vidinis aušinimas            | ne                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |