

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M35X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130005 M35X0,5
GTIN	4062406006297
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	105 mm
Koto kvadratas □	22 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Kiaurymės Ø	34,5 mm
Sriegio Ø	35 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	28 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M35×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius