

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M34X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130005 M34X0,35
GTIN	4062406006204
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	22 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	102 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	200 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	28 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	33,65 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Sriegio Ø	34 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M34x0,35
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius