

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M46X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130005 M46X0,75
GTIN	4062406007027
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	45,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	138 mm
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Sriegio \varnothing	46 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas \square	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M46x0,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius