

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M11X0,35

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130006 M11X0,35 |
| GTIN | 4062406008000 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Norma | DIN 376 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 9 mm |
| Sriegio \varnothing | 11 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20 |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė | 7H |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė | 7HX |
| Tolerancijos klasė | 7G |
| Tolerancijos klasė | 7GX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,10 |
| Sriegio žingsnis | 0,35 mm |
| Koto kvadratas □ | 7 mm |
| Kiaurymės Ø | 10,65 mm |
| Sriegio gylis | 33 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Ašmenys | HSS E |
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Sriegio tipas | MF-LH |
| Sriegio dydis | M11×0,35 |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |