

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M10X0,35

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130006 M10X0,35
GTIN	4062406007942
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	10 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio gylis	30 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Kiaurymės Ø	9,65 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	10 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Drožlių griovelų skaičius	3
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M10×0,35
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius