

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M20X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130006 M20X1,75
GTIN	4062406008741
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 18,25 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	18,25 mm
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio Ø	20 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas $\square$	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M20×1,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius