

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M18X1,5****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130006 M18X1,5 |
| GTIN             | 4062406008567  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ašmenys                    | HSS E   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3       |
| Drožlių griovelių skaičius | 3       |
| Sriegio gylis              | 54 mm   |
| Norma                      | DIN 376 |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$       | 14 mm                        |
| Sriegio žingsnis             | 1,5 mm                       |
| Koto kvadratas $\square$     | 11 mm                        |
| Bendras ilgis L              | 125 mm                       |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1 4H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                   |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                   |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H                           |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                          |
| Tolerancijos klasė           | 7G                           |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                          |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                     |
| Kiaurymės $\varnothing$      | 16,5 mm                      |
| Sriegio $\varnothing$        | 18 mm                        |
| Sriegio tipas                | MF-LH                        |
| Sriegio dydis                | M18x1,5                      |
| Danga                        | TiN                          |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9      |
| Vidinis aušinimas            | ne                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3xD, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |