

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M3,5X0,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130006 M3,5X0,6
GTIN	4062406007652
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,6 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	3,5 mm
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Kiaurymės Ø	2,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E

Koto kvadratas □	3 mm
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	10,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto Ø D _s	4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio dydis	M3,5×0,6
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius