

**Garant****VHM-NC centravimo grąžtas 142° susuktas spirale, be dangos, Ø DC h6: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121070 2
GTIN	4045197038616
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksliai **centruota viršūnė**. **Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **tikslios formos**.

Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

**≥Ø 6 mm su pjova HB.**

**Paskirtis:**

Viršūnės kampas **142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

**Pastaba:**

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	6 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	2 mm
Bendras ilgis L	32 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	142 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		