

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M8X0,5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130006 M8X0,5 |
| GTIN             | 4062406007850 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Koto kvadratas □      | 6,2 mm |
| Sriegio Ø             | 8 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 8 mm   |
| Bendras ilgis L       | 90 mm  |
| Ašmenys               | HSS E  |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sriegio gylis                | 24 mm                        |
| Drožlių griovelių skaičius   | 3                            |
| Kiaurymės Ø                  | 7,5 mm                       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3                            |
| Norma                        | DIN 371                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1 4H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                   |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                   |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H                           |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                          |
| Tolerancijos klasė           | 7G                           |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                          |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                     |
| Sriegio žingsnis             | 0,5 mm                       |
| Sriegio tipas                | MF-LH                        |
| Sriegio dydis                | M8×0,5                       |
| Danga                        | TiN                          |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9      |
| Vidinis aušinimas            | ne                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |