

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M14X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M14X1,5
GTIN	4062406011833
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	12,5 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	35 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	DIN 376
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto Ø D _s	11 mm
Sriegio Ø	14 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius