

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M43X0,5****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130010 M43X0,5 |
| GTIN             | 4062406014049  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Sriegio žingsnis   | 0,5 mm     |
| Bendras ilgis L    | 220 mm     |
| Sriegio Ø          | 43 mm      |
| Koto kvadratas □   | 29 mm      |
| Norma              | DIN 376    |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20   |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G   |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | 7H   |
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Kiaurymės Ø                  | 42,5 mm                                      |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 36 mm  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4  |
| Sriegio gylis                | 107,5 mm                                     |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M43×0,5                                      |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė akloji                  |
| Pjovimo kryptis              | dešinė                                       |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |