

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M2X0,2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130010 M2X0,2 |
| GTIN | 4062406011062 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 2,8 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 1,8 mm |
| Koto kvadratas \square | 2,1 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20 |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė | 7H |
| Tolerancijos klasė | 7HX |
| Tolerancijos klasė | 7G |
| Tolerancijos klasė | 7GX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,10 |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Sriegio gylis | 5 mm |
| Sriegio Ø | 2 mm |
| Bendras ilgis L | 45 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,2 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M2×0,2 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |