

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M45X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M45X2
GTIN	4062406014148
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 43 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	220 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio žingsnis	2 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	45 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kiaurymės Ø	43 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	29 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	112,5 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M45×2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius