

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M19X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M19X1,75
GTIN	4062406012250
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	47,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Sriegio $\varnothing$	19 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Koto kvadratas $\square$	12 mm
Kiaurymės $\varnothing$	17,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M19×1,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius