

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M2X0,35****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130010 M2X0,35 |
| GTIN             | 4062406011086  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Kiaurymės Ø                | 1,65 mm    |
| Ašmenys                    | HSS E      |
| Norma                      | DIN 371    |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 2,8 mm     |
| Koto kvadratas □           | 2,1 mm     |
| Bendras ilgis L            | 45 mm      |
| Sriegio Ø                  | 2 mm       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3          |
| Drožlių griovelių skaičius | 3          |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2X 6HX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H   |
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Sriegio gylis                | 5 mm   |
| Sriegio žingsnis             | 0,35 mm                                      |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M2×0,35                                      |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |