

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M22X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M22X1,75
GTIN	4062406012489
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	140 mm
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio gylis	55 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės \varnothing	20,25 mm
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio \varnothing	22 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M22x1,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius