

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M45X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130006 M45X1
GTIN	4062406010522
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 44 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	29 mm
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio Ø	45 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	220 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1 mm
Kiaurymės Ø	44 mm
Sriegio gylis	135 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M45×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius