

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M2,2X0,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M2,2X0,25
GTIN	4062406011116
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Sriegio $\varnothing$	2,2 mm
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,25 mm
Norma	DIN 371
Kiaurymės $\varnothing$	1,95 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	5,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,2×0,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius