

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M26X1,75****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130010 M26X1,75 |
| GTIN             | 4062406012809   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Norma              | DIN 376    |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20   |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G   |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė | 7H         |
| Tolerancijos klasė | 7HX        |
| Tolerancijos klasė | 7G         |
| Tolerancijos klasė | 7GX        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Sriegio žingsnis             | 1,75 mm                                      |
| Koto kvadratas □             | 14,5 mm                                      |
| Sriegio gylis                | 65 mm  |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4  |
| Sriegio Ø                    | 26 mm  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4  |
| Kiaurymės Ø                  | 24,25 mm                                     |
| Bendras ilgis L              | 140 mm                                       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 18 mm  |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M26×1,75                                     |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė akloji                  |
| Pjovimo kryptis              | dešinė                                       |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |