

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M32X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M32X1
GTIN	4062406013240
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 31 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	32 mm
Koto kvadratas □	20 mm
Sriegio gylis	80 mm
Kiaurymės Ø	31 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H

Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	25 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M32×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius