

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M48X0,35**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130006 M48X0,35 |
| GTIN             | 4062406010621   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 47,65 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Koto kvadratas □           | 29 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 36 mm   |
| Ašmenys                    | HSS E   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4       |
| Norma                      | DIN 376 |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Bendras ilgis L              | 250 mm                       |
| Sriegio žingsnis             | 0,35 mm                      |
| Kiaurymės Ø                  | 47,65 mm                     |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4                            |
| Sriegio gylis                | 144 mm                       |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1 4H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                   |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                   |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H                           |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                          |
| Tolerancijos klasė           | 7G                           |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                          |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                     |
| Sriegio Ø                    | 48 mm                        |
| Sriegio tipas                | MF-LH                        |
| Sriegio dydis                | M48×0,35                     |
| Danga                        | TiN                          |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9      |
| Vidinis aušinimas            | ne                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |