

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M42X4**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130006 M42X4
GTIN	4062406010423
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 4 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 38 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	42 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio žingsnis	4 mm

Bendras ilgis L	200 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	38 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	126 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M42×4
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius