

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M2,2X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M2,2X0,35
GTIN	4062406011123
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	45 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	2,1 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Sriegio Ø	2,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Sriegio gylis	5,5 mm
Kiaurymės Ø	1,85 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,2×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius