

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M45X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M45X0,75
GTIN	4062406014117
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	220 mm
Kiaurymės Ø	44,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio gylis	112,5 mm
Sriegio Ø	45 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M45×0,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius