

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M48X5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M48X5
GTIN	4062406014308
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 5 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 36 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 29 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 43 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės $\varnothing$	43 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas $\square$	29 mm
Sriegio žingsnis	5 mm
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Drožlių griovelių skaičius	4

Sriegio gylis	120 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio Ø	48 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M48×5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius