

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M29X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M29X1
GTIN	4062406013035
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 28 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio Ø	29 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	72,5 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kiaurymės Ø	28 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M29×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius