

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M48X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M48X0,35
GTIN	4062406014223
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Norma	DIN 376
Sriegio Ø	48 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Sriegio gylis	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	250 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	47,65 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M48×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius