

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M29X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M29X1,5
GTIN	4062406013042
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	29 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	27,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	72,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M29×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius