

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M42X0,35**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130006 M42X0,35 |
| GTIN             | 4062406010355   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 41,65 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4       |
| Sriegio gylis              | 126 mm  |
| Sriegio žingsnis           | 0,35 mm |
| Sriegio Ø                  | 42 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm   |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Drožlių griovelių skaičius   | 4                            |
| Ašmenys                      | HSS E                        |
| Bendras ilgis L              | 200 mm                       |
| Kiaurymės Ø                  | 41,65 mm                     |
| Koto kvadratas □             | 24 mm                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1 4H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                   |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                   |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                     |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H                           |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                          |
| Tolerancijos klasė           | 7G                           |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                          |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                     |
| Norma                        | DIN 376                      |
| Sriegio tipas                | MF-LH                        |
| Sriegio dydis                | M42×0,35                     |
| Danga                        | TiN                          |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9      |
| Vidinis aušinimas            | ne                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |