

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M15X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M15X1,25
GTIN	4062406011901
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio \varnothing	15 mm
Kiaurymės \varnothing	13,75 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	37,5 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M15×1,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius