

Garant

**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M17X1,75**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130011 M17X1,75
GTIN	4062406015671
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 15,25 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio Ø	17 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	14 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	15,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	42,5 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M17×1,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius