

**Garant**
**VHM-NC tikslus centravimo grąžtas 142°, be dangos, Ø DC h6: 3mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	121068 3
GTIN	4045197647740
Produktų klasė	11E

## Aprašymas

### Modelis:

**Savaime susicentruojantis, nes 1 pjovimo briauna užtikrina maksimalų gręžimo tikslumą.**

### Paskirtis:

Viršūnės kampas **142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

### Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

**Pastūma turi būti  $f = 0,015$  mm/aps.!**

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$ plienui $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis $c$	6 mm
Nominalusis Ø $D_c$	3 mm
Koto tolerancija	h6
Koto Ø $D_s$	3 mm
Bendras ilgis $L$	32 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	142 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		