

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M17X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M17X0,5
GTIN	4062406012021
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	42,5 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės $\varnothing$	16,5 mm
Koto kvadratas $\square$	11 mm
Sriegio $\varnothing$	17 mm
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	125 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M17×0,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius