

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M5X0,8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M5X0,8
GTIN	4062406011338
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Kiaurymės \varnothing	4,2 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12,5 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio \varnothing	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5×0,8
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius