

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M20X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130011 M20X1,25
GTIN	4062406015909
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 18,75 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	12 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio gylis	50 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	16 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	18,75 mm
Sriegio Ø	20 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M20×1,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius