

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M6X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130010 M6X0,75
GTIN	4062406011369
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G

Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Kiaurymės Ø	5,25 mm
Sriegio gylis	15 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	M
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius