

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M2X0,2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130011 M2X0,2
GTIN	4062406014667
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,2 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	5 mm
Kiaurymės Ø	1,8 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelio skaičius	3

Sriegio Ø	2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto Ø D _s	2,8 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	45 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio žingsnis	0,2 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M2×0,2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius