Garant

Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M32X1,75

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130011 M32X1,75
GTIN	4062406016852
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Pastaba:
Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos
Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
Speciali gamyba – grąžinimas negalimas
Sriegio tipas: MF-LH
Ašmenys: HSS E
Norma: DIN 376
Tolerancijos klasė: ISO 1 4H
Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė: ISO 2 6H
Sriegio žingsnis: 1,75 mm
Bendras ilgis L: 180 mm
Koto ∅ D_s: 25 mm
Koto kvadratas ☐: 20 mm
Kiaurymės ∅: 30,25 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas ☐	20 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H

Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto ∅ D_s	25 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės ∅	30,25 mm
Sriegio ∅	32 mm
Sriegio gylis	80 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M32×1,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius