

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M17X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130016 M17X0,5
GTIN	4062406022822
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio gylis	42,5 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	16,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm

Sriegio Ø	17 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M17×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius