

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M24X2****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130016 M24X2  |
| GTIN             | 4062406023430 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22 mm

**Techninis aprašymas**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Sriegio Ø             | 24 mm   |
| Sriegio gylis         | 60 mm   |
| Norma                 | DIN 376 |
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |
| Ašmenys               | HSS E   |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Drožlių griovelių skaičius   | 3                             |
| Koto kvadratas □             | 14,5 mm                       |
| Bendras ilgis L              | 160 mm                        |
| Sriegio žingsnis             | 2 mm                          |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1 4H                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                    |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                    |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                      |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                    |
| Tolerancijos klasė           | 7H                            |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                           |
| Tolerancijos klasė           | 7G                            |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                           |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3                             |
| Kiaurymės Ø                  | 22 mm                         |
| Sriegio tipas                | MF-LH                         |
| Sriegio dydis                | M24×2                         |
| Danga                        | TiN                           |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                  |
| Sriegio norma                | DIN 13                        |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                             |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9       |
| Vidinis aušinimas            | ne                            |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |