

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M21X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130016 M21X0,5
GTIN	4062406023164
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	21 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H

Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Kiaurymės \varnothing	20,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio gylis	52,5 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M21×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius