

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M35X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130011 M35X2
GTIN	4062406017118
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 33 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	33 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Koto kvadratas □	22 mm
Bendras ilgis L	200 mm

Sriegio Ø	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	87,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M35×2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius