

**Garant**

**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
MF: M37X0,35**



## Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130011 M37X0,35 |
| GTIN             | 4062406017224   |
| Produktų klasė   | 10N             |

## Aprašymas

### Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

## Techninis aprašymas

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 32 mm      |
| Tolerancijos klasė    | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė    | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė    | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė    | 6H +0,20   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 3 6G   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė    | 7H         |
| Tolerancijos klasė    | 7HX        |
| Tolerancijos klasė    | 7G         |
| Tolerancijos klasė    | 7GX        |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Sriegio gylis                | 92,5 mm                                      |
| Ašmenys                      | HSS E                                        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4                                            |
| Kiaurymės Ø                  | 36,65 mm                                     |
| Sriegio žingsnis             | 0,35 mm                                      |
| Sriegio Ø                    | 37 mm                                        |
| Bendras ilgis L              | 200 mm                                       |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4                                            |
| Koto kvadratas □             | 24 mm                                        |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Sriegio tipas                | MF-LH                                        |
| Sriegio dydis                | M37×0,35                                     |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne                                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be                                           |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |