

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M18X0,35****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130016 M18X0,35 |
| GTIN             | 4062406022891   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 14 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 11 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 17,65 mm

**Techninis aprašymas**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Sriegio žingsnis        | 0,35 mm  |
| Kiaurymės $\varnothing$ | 17,65 mm |
| Ašmenys                 | HSS E    |
| Koto $\varnothing D_s$  | 14 mm    |
| Tolerancijos klasė      | ISO 1 4H |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                    |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                    |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                      |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                    |
| Tolerancijos klasė           | 7H                            |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                           |
| Tolerancijos klasė           | 7G                            |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                           |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                      |
| Bendras ilgis L              | 125 mm                        |
| Koto kvadratas □             | 11 mm                         |
| Sriegio Ø                    | 18 mm                         |
| Sriegio gylis                | 45 mm                         |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3                             |
| Drožlių griovelių skaičius   | 3                             |
| Norma                        | DIN 376                       |
| Sriegio tipas                | MF-LH                         |
| Sriegio dydis                | M18×0,35                      |
| Danga                        | TiN                           |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                  |
| Sriegio norma                | DIN 13                        |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                             |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9       |
| Vidinis aušinimas            | ne                            |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |