

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
MF: M36X0,35****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130011 M36X0,35 |
| GTIN             | 4062406017132   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 35,65 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4          |
| Drožlių griovelių skaičius | 4          |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H   |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                    |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                      |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                    |
| Tolerancijos klasė           | 7H                            |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                           |
| Tolerancijos klasė           | 7G                            |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                           |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                      |
| Sriegio Ø                    | 36 mm                         |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 28 mm                         |
| Sriegio žingsnis             | 0,35 mm                       |
| Bendras ilgis L              | 200 mm                        |
| Koto kvadratas □             | 22 mm                         |
| Sriegio gylis                | 90 mm                         |
| Ašmenys                      | HSS E                         |
| Kiaurymės Ø                  | 35,65 mm                      |
| Norma                        | DIN 376                       |
| Sriegio tipas                | MF-LH                         |
| Sriegio dydis                | M36×0,35                      |
| Danga                        | be dangos                     |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                  |
| Sriegio norma                | DIN 13                        |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                             |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9       |
| Vidinis aušinimas            | ne                            |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                       |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be                                           |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |